

**Garant****Gépi menetfúró, Nitridált, Tr: TR18X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133490 TR18X4
GTIN	4045197533074
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

**NC szerinti alak**, osztott palástvágással. **Elővágás:**  $\approx$  20 menet. **25° balspirállal**, jobbos.

**Előny:**

**Visszahúzáshoz alkalmas.**

**Figyelem:**

**Szinkronorsókon történő felhasználáshoz.** A vágást kényszerű emelkedéssel kell elvégezni.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	4 mm
Forgácshornok száma	3
Magfurat $\varnothing$	14,25 mm
Szár $\varnothing$ D <sub>s</sub>	14 mm
Teljes hossz L	195 mm
Szár négyszög $\square$	11 mm
Menetmélység	21,37 mm
Menetméret	18
Bevonat	Nitridált
Menetfajta	TR
Profilszög	30 fok

Szerszámananyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrési osztály	DIN 103 7H
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	7 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	5 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	3 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	3 m/min	M
GG(G)	alkalmas	7 m/min	K
CuZn	alkalmas	7 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		