

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 12-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133400 12-28
GTIN	4045197074751
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 28

Menet Ø: 5,49 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,7 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	5,49 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Menet / coll	28
Magfurat Ø	4,7 mm
Szabvány	DIN 371
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetmélység	16,44 mm
Menetemelkedés	0,907 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	12-28 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	Feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

