



Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 12-28



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 133402 12-28 |
| GTIN | 4045197594761 |
| Árucikk kategória | 12H |

Leírás

Kivitel:**Terelőélel.****Felhasználás:****UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Menet / coll: 28

Menet Ø: 5,49 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 4 mm

Szár négyszög □: 3 mm

Magfurat Ø: 4,7 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------|
| Menet Ø | 5,49 mm |
| Menet / coll | 28 |
| Magfurat Ø | 4,7 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Szabvány | DIN 374 |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Szár Ø D _s | 4 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Teljes hossz L | 80 mm |
| Szár négyszög □ | 3 mm |
| Menetmélység | 16,44 mm |
| Menetemelkedés | 0,907 mm |
| Menetfajta | UNF |
| Menetméret | 12-28 UNF |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Túrési osztály | 2B |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |