

Garant**GARANT Master Titan VHM mini-maró HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202287 3
GTIN	4062406270940
Árucikk kategória	11Z

Leírás**Kivitel:**

Extra rövid vágóél a maximális stabilitás érdekében. **Szárhossz DIN szerint** a szerszám jobb megtámasztásához a befogóban. Ez jelentősen növeli a szerszám élettartamát.

Takarítsa meg az utánkösörülés költségeit: Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánkösörülni.

Kedvező és extra stabil kivitel **nagyteljesítményű titán forgácsolásához.**

Műszaki leírás

Spirálszög	40 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
Teljes hossz L	50 mm
Vágóél Ø D _c	3 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Fogak száma Z	3
Élhossz L _c	6 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Előtolás f _z szélezéshez titánban > 850 N/mm ²	0,012 mm
Sarok lekerekítés r _v	0,03 mm
Sorozat	Master Titan

Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		