

**Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E, TiAlN, MF: 18X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139372 18X1,5
GTIN	4045197447067
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****Megfelel a DIN 374-nek.**

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø irányérték: 17,35 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	18 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Szár négyszög □	11 mm
Teljes hossz L	110 mm
Magfurat Ø irányérték	17,35 mm
Menetmélység	54 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Menetméret	M18x1,5

Bevonat	TiAlN
Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetformázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	23 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	11 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	12 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		