



Mágneses felfogótokmány, radiális pólusosztással, Tokmány Ø: 500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	380810 500
GTIN	2050002040304
Árucikk kategória	33S

Leírás

Kivitel:

- Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
- Koncentrikus barázdák a munkadarabok beállításához.
- A központ mágnesesen nem aktív, ezáltal átmenő furat lehetséges.

Be-Ki-kapcsolás kar segítségével.

Felhasználás:

- Köszörüléshez és esztergáláshoz.
- A radiális pólusosztás következtében különösen alkalmas gyűrűk felfogásához.
- Kerek és kör alakú munkadarabokhoz.

Műszaki leírás

Névleges tapadóerő	150 N/cm ²
Központosító Ø	200 mm
Maximális felfúrási Ø	58 mm
Menet Ø	8×M8

Furatkör Ø	360 / 440 mm
Tokmány Ø	500 mm
Központosítási mélység	8 mm
Nem mágneses mag Ø	60 mm
Súly	144 kg
Magasság	92 mm
Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány