

**Száras menetmarók 2×D, TiAlN, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139650 M3
GTIN	4045197081889
Árucikk kategória	11J

Leírás**Kivitel:**

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Figyelem:**ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!**

Az ajánlott utódtermék a 139640 sz.

Menetfajta: M

Menetfajta: M-LH

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Menet szabvány: DIN 13

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: false

Fogak száma Z: 3

Furatmélység zsák- és átmenő furatnál: 2,0×D

Menetemelkedés: 0,5 mm

Fúró Ø d₁: 2,4 mm

Maximális mélység l₁: 6,2 mm

Szárhossz L_s: 28 mm

Teljes hossz L_{ges}: 42 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Előtolás f _z acélban < 750 N/mm ²	0,006 mm

Fogak száma Z	3
Maximális mélység l_1	6,2 mm
Furatmélység zsák- és átmenő furatnál	2,0×D
Fúró $\varnothing d_1$	2,4 mm
Szár \varnothing	4 mm
Teljes hossz L_{ges}	42 mm
Szárhossz L_s	28 mm
belső hűtés	nem
Fúró \varnothing	2,4 mm
Teljes profil	igen
Menetmélység	6 mm
Menetméret	3
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M
Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsák- és átmenő furatnál
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld