

**Száras menetmarók 2×D, TiAlN, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139650 M4
GTIN	4045197081896
Árucikk kategória	11J

Leírás**Kivitel:**

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre). **Belső hűtőfolyadék ellátás.**

Figyelem:**ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!**

Az ajánlott utódtermék a 139640 sz.

Menetfajta: M

Menetfajta: M-LH

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Menet szabvány: DIN 13

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: igen

Fogak száma Z: 3

Furatmélység zsák- és átmenő furatnál: 2,0×D

Menetemelkedés: 0,7 mm

Fúró Ø d₁: 3,15 mm

Maximális mélység l₁: 8,7 mm

Szárhossz L_s: 36 mm

Teljes hossz L_{ges}: 55 mm

Műszaki leírás

Előtolás f _z acélban < 750 N/mm ²	0,01 mm
Menetemelkedés	0,7 mm
Forgácshornyok száma	3

Fogak száma Z	3
Fúró Ø d ₁	3,15 mm
Maximális mélység l ₁	8,7 mm
Furattmélység zsák- és átmenő furatnál	2,0×D
Szár Ø	6 mm
Teljes hossz L _{ges}	55 mm
Szárhossz L _s	36 mm
belső hűtés	igen
Fúró Ø	3,15 mm
Teljes profil	igen
Menetmélység	8 mm
Menetméret	4
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M
Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsák- és átmenő furatnál
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld