

Garant**„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, balos, Ø DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268405 20
GTIN	4062406272937
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**

Hengeres szár.

Felhasználás:

1. Homlokl felületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Hasznos hossz L ₁	30 mm
Névleges Ø D	20 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 10..
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	„4 az 1-ben”
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 43	269028 43
------------------------------------	-----------