

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25xD, balos, Ø DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268409 20
GTIN	4062406273019
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**Hengeres szár **vállal.****Felhasználás:**

1. Homloklfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Szárhossz L _s	56 mm
Névleges Ø D	20 mm
Ø d ₂	32 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Hasznos hossz L ₁	46 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 10..

Kinyúlási hossz L _A	57,5 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 43	269028 43
------------------------------------	-----------