

**Garant****ZCMX 060204, Minőség: HBZ030**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Árucikk kategória	21E

## Leírás

**Kivitel:**

Keményebb alapanyag a hosszabb élettartam érdekében vékony CVD bevonattal. Kifejezetten sík- és hosszesztergálási alkalmazáshoz.

Hozzávaló szerszám  $\varnothing D_c$ : 12 mm

Minőség: HBZ030

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	2
Bevonat	CVD
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység $a_p$	0,4 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Váltólapka ISO kód	ZCMX 060204
Minőség	HBZ030
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 200 m/min
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	12 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz