


**Garant****ZCMX 10T304, Minőség: HBZ310**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268433 HBZ310
GTIN	4062406273057
Árucikk kategória	21E

## Leírás

ZCMX 10T304 HBZ310 Minőség: HBZ310

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Esztergálás előtolás: 0,05 - 0,4 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,3 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 200 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	N
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	200 - 600 m/min
Váltólapka ISO kód	ZCMX 10T304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2

Bevonat	PVD
Minőség	HBZ310
Esztergálás előtolás	0,05 - 0,4 mm
Fúrás előtolás	0,03 - 0,3 mm
Hozzávaló szerszám Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz