

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, Vágóél kivitel: NS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	266018 NS
GTIN	4062406275877
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

MKD - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek. Élalak szintetikus anyagokhoz (PMMA, POM, akril stb.).

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

Műszaki leírás

Előtolás f	0,005 - 0,04 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 1400 m/min
Váltólapka ISO kód	VBGW 160408 FN
Szerszámanyag	MKD
Vágóél kivitel	NS

Sarokrídus	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,01 - 0,2 mm
Minőség	MKD
Bevonat	bevonat nélkül
Cserék / élek száma	1
Tűrés	G
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz