

Garant**VBGW 160404 FN, MKD, Vágóél kivitel: NS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	266016 NS
GTIN	4062406275846
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

MKD - monokristályos gyémánt, lézerral vágott élek. Élalak szintetikus anyagokhoz (PMMA, POM, akril stb.).

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	VBGW 160404 FN
Bevonat	bevonat nélkül
Vágóél kivitel	NS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 1400 m/min

Szerszámanyag	MKD
Előtolás f	0,005 - 0,04 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,01 - 0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	MKD
Cserék / élek száma	1
Tűrés	G
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz