

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, Vágóél kivitel: NK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	266018 NK
GTIN	4062406275884
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

MKD - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek. Élalak rövid forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

Műszaki leírás

Előtolás f	0,005 - 0,08 mm/ford,
Cserék / élek száma	1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 1000 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,01 - 0,2 mm

Minőség	MKD
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	VBGW 160408 FN
Vágóél kivitel	NK
Bevonat	bevonat nélkül
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	MKD
Tűrés	G
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz