

Garant**Csillag rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 1-19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657892 1-19
GTIN	4062406278076
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsra.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

Műszaki leírás

Magasság h	13,2 mm
Alapméret S	17,5 mm
Rátűző szár	9×12 mm
Szélesség b	31 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Szerszám racsnival	nem
Termék fajtája	Csillag rátűző