

**Garant****Csillag rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657892 2-30
GTIN	4062406278281
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alapmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Alkalmazható:**

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

**Figyelem:**

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!

## Műszaki leírás

Magasság h	17,5 mm
Rátűző szár	14×18 mm
Alapméret S	31 mm
Kulcsnyílás	30 mm
Szélesség b	45,1 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Szerszám racsnival	nem
Termék fajtája	Csillag rátűző