



Száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2xD, TiAlN, UNF: 3/4-16



Rendelési adatok

Rendelés száma	139726 3/4-16
GTIN	4045197366832
Árucikk kategória	11J

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Szárdoldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

Előny:

Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME-B1.1.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!

Az ajánlott utódtermék a 139728 sz.

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: igen

Felhasználás furattípusnál: max. 2xD zsák- és átmenő furatnál

Süllyesztő lépcső szöge: 90 fok

Menetfajta: UNF

Menetfajta: UNS-LH

Fogak száma Z: 4

Menet / coll: 16

Fúró Ø d₁: 16,7 mm

Szárhossz L_s: 50 mm

Teljes hossz L_{ges}: 108 mm

Szár Ø: 20 mm

Maximális süllyesztő Ø d₃: 19,3 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Menet / coll	16
Programozási érték süllyesztéshez l_1	40,1 mm
Előtolás f_z acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Fogak száma Z	4
Fúró $\varnothing d_1$	16,7 mm
Menetemelkedés	1,587 mm
Maximális süllyesztő $\varnothing d_3$	19,3 mm
Szár \varnothing	20 mm
Teljes hossz L_{ges}	108 mm
Szárhossz L_s	50 mm
Fúró \varnothing	16,7 mm
Teljes profil	igen
Menetmélység	38,1 mm
Menetfajta	UNF
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	3/4-16
Bevonat	TiAlN
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	igen
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsák- és átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Bel- /kültéri felhasználás	Belső

