


**Száras menetmaró 1,5×D, TiAlN, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139655 M4
GTIN	4045197082015
Árucikk kategória	11J

Leírás**Kivitel:**

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogásra).

Szárdali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

Előny:

Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!

Az ajánlott utódtermékek a 139653 és 139654 sz. (2×D).

Menetfajta: M-LH

Menetfajta: M

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Menet szabvány: DIN 13

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: false

Fogak száma Z: 3

Menetemelkedés: 0,7 mm

Fúró Ø d₁: 3,14 mm

Szárhossz L_s: 36 mm

Teljes hossz L_{ges}: 47 mm

Szár Ø: 6 mm

Maximális süllyesztő Ø d₃: 4,5 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,7 mm
Programozási érték süllyesztéshez I ₁	6,5 mm

Forgácshornyok száma	3
Fogak száma Z	3
Fúró $\varnothing d_1$	3,14 mm
Előtolás f_z acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Maximális süllyesztő $\varnothing d_3$	4,5 mm
Szár \varnothing	6 mm
Teljes hossz L_{ges}	47 mm
Szárhossz L_s	36 mm
belső hűtés	nem
Fúró \varnothing	3,14 mm
Teljes profil	igen
Menetmélység	6 mm
Menetméret	4
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M-LH
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld