

Garant**Száras menetmarók 1,5×D, TiAlN, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139652 M3
GTIN	4045197359551
Árucikk kategória	11J

Leírás**Kivitel:**

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

Előny:

Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	0,5 mm
Fogak száma Z	3
Előtolás f_z acélban < 60 HRC	0,006 mm
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szárhossz L_s	28 mm
belső hűtés	nem
Menetmélység	4,26 mm
Menetméret	M3
Névleges $\varnothing D_c$	2,44 mm

Élhossz L_c	4,26 mm
Programozási érték a süllyesztéshez L_1	4,66 mm
Nyak $\varnothing D_1$	3,3 mm
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M
Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsákfuratnál
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	piros
Bel- /kültéri felhasználás	Belső
Termék fajtája	Gewindefräser

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	30 m/min	H
Acél < 65 HRC	feltételesen alkalmas	27 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	25 m/min	H
Száraz	alkalmas		