

**Száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2xD, TiAlN, UNF: 1/4-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139726 1/4-28
GTIN	4045197366771
Árucikk kategória	11J

Leírás**Kivitel:**

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Szárdoldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

Előny:

Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME-B1.1.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!

Az ajánlott utódtermék a 139728 sz.

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: igen

Felhasználás furattípusnál: max. 2xD zsák- és átmenő furatnál

Süllyesztő lépcső szöge: 90 fok

Menetfajta: UNF

Menetfajta: UNS-LH

Fogak száma Z: 3

Menet / coll: 28

Fúró Ø d₁: 4,7 mm

Szárhossz L_s: 36 mm

Teljes hossz L_{ges}: 62 mm

Szár Ø: 8 mm

Maximális süllyesztő Ø d₃: 6,6 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	28
Maximális süllyesztő Ø d ₃	6,6 mm
Fúró Ø d ₁	4,7 mm
Forgácshornyok száma	3
Előtolás f _z acélban < 1100 N/mm ²	0,02 mm
Programozási érték süllyesztéshez l ₁	14,8 mm
Menetemelkedés	0,907 mm
Fogak száma Z	3
Szár Ø	8 mm
Teljes hossz L _{ges}	62 mm
Szárhossz L _s	36 mm
Fúró Ø	4,7 mm
Teljes profil	igen
Menetmélység	12,7 mm
Menetfajta	UNF
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	1/4-28
Bevonat	TiAlN
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	igen
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsák- és átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Bel- /kültéri felhasználás	Belső

