

Garant**Száras menetmarók 1,5×D, TiAlN, M: M5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 139652 M5 |
| GTIN | 4045197199645 |
| Árucikk kategória | 11J |

Leírás**Kivitel:**

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

Előny:

Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|---------|
| Fogak száma Z | 4 |
| Forgácshornok száma | 4 |
| Menetemelkedés | 0,8 mm |
| Előtolás f_z acélban < 60 HRC | 0,01 mm |
| Szár $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Teljes hossz L | 52 mm |
| Szárhossz L_s | 36 mm |
| belső hűtés | nem |
| Menetmélység | 7,65 mm |
| Menetméret | M5 |
| Névleges $\varnothing D_c$ | 3,95 mm |

| | |
|---|----------------------------|
| Élhossz L_c | 7,65 mm |
| Programozási érték a süllyesztéshez L_1 | 8,2 mm |
| Nyak $\varnothing D_1$ | 5,5 mm |
| Bevonat | TiAlN |
| Menetfajta | M |
| Menetfajta | M-LH |
| Profilszög | 60 fok |
| Szerszámanyag | VHM |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5xD átmenő furatnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5xD zsákfuratnál |
| Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok |
| Szártűrés | h6 |
| Színes gyűrű | piros |
| Bel- /kültéri felhasználás | Belső |
| Termék fajtája | Gewindefräser |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 30 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 35 m/min | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 30 m/min | H |
| Acél < 65 HRC | feltételesen alkalmas | 27 m/min | H |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | 25 m/min | H |
| Száraz | alkalmas | | |