



## Száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2xD, TiAlN, UNF: 3/8-24



### Rendelési adatok

Rendelés száma	139726 3/8-24
GTIN	4045197366795
Árucikk kategória	11J

### Leírás

#### Kivitel:

**Korrigált menetprofil pontos belső menet** marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

**Szárdoldali** süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

#### Előny:

**Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!**

#### Felhasználás:

**UNF** egységes finommenethez ASME-B1.1.

#### Figyelem:

**ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!**

**Az ajánlott utódtermék a 139728 sz.**

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: igen

Felhasználás furattípusnál: max. 2xD zsák- és átmenő furatnál

Süllyesztő lépcső szöge: 90 fok

Menetfajta: UNF

Menetfajta: UNS-LH

Fogak száma Z: 3

Menet / coll: 24

Fúró Ø d<sub>1</sub>: 7,79 mm

Szárhossz L<sub>s</sub>: 45 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 79 mm

Szár Ø: 12 mm

Maximális süllyesztő Ø d<sub>3</sub>: 9,8 mm

## Műszaki leírás

Fogak száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1,058 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Menet / coll	24
Maximális süllyesztő $\varnothing d_3$	9,8 mm
Fúró $\varnothing d_1$	7,79 mm
Programozási érték süllyesztéshez $l_1$	20,4 mm
Szár $\varnothing$	12 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	79 mm
Szárhossz $L_s$	45 mm
Fúró $\varnothing$	7,79 mm
Teljes profil	igen
Menetmélység	19,06 mm
Menetfajta	UNF
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	3/8-24
Bevonat	TiAlN
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	igen
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsák- és átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Bel- /kültéri felhasználás	Belső

