

Garant**Gépi menetfúró, Gőzölt, M: M27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134851 M27
GTIN	4045197350947
Árucikk kategória	11H

Műszaki leírás

Magfurat \varnothing	24 mm
Forgácshornok száma	4
Menet \varnothing	27 mm
Menetemelkedés	3 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög \square	16 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	81 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M27
Bevonat	Gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13

Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		