

Garant**Gépi menetfúró, gőzölt, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135150 M16
GTIN	4045197076182
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

Kúposan szűkített vezetőmenettel (3 – 4 teljes menet, majd kúposan hátrafelé szűkítve).

Kifejezetten mélyen lévő zsákfurat-menetekhez és olyan forgácsokhoz, melyek a menetfúró forgácshornyaiban maradnak.

Előny:

A kúpos vezetőmenet következtében visszafutáskor a forgács megszorulások és az emiatt bekövetkező menet-kitörések messzemenően elkerülhetők.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	2 mm
Menet Ø	16 mm
Magfurat Ø	14 mm
Szabvány	DIN 376

Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	48 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M16
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K

CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		