

Garant**Kézi menetfúrók külön Utánvágó, bevonat nélkül, M: M2,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130170 M2,5
GTIN	4045197065735
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Műszaki leírás

Magfurat \varnothing	2,05 mm
Menet \varnothing	2,5 mm
Menetemelkedés	0,45 mm
Szabvány	DIN 352
Szár $\varnothing D_s$	2,8 mm
Teljes hossz L	36 mm
Szár négyszög \square	2,1 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13

Bekezdő alak	D
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		