



Magfúrógép, Típus: MAB155



Rendelési adatok

Rendelés száma	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

- **Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.**
- **Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.**
- **Olajfürdős meghajtás.**

Figyelem:

- **Magfúrókat az 118780 – 118825 sz. alatt talál.**
- **Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.**

Csomagolás: Szállítóköffer

Gyártó jelölése: MAB 155

Teljesítményfelvétel: 1050 W

Maximális fordulatszám: 320 min⁻¹

Maximális magfúrás Ø acélban: 35 mm

Furatmélység: 30 mm

Mágnestalp hossza: 80 mm

Műszaki leírás

Mágnestalp hossza	80 mm
Furatmélység	30 mm
Teljesítményfelvétel	1050 W

Munkalöket	39 mm
Mágnestalp szélessége	160 mm
Gyártó jelölése	MAB 155
Súly	11 kg
Maximális fordulatszám	320 min ⁻¹
Maximális magfúrás Ø acélban	35 mm
Hálózati feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókoszár
Termék fajtája	Magfúrógép