



Standard MANOSKOP® 721 nyomatékkulcs racsnival, Maximális nyomaték: 1000Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657220 1000
GTIN	4018754081936
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála szerint (Nm és lbfft). A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. A nyomaték elérése után azonnal visszaáll a nyugalmi helyzetbe. Ház és markolat stabil négyszög zártszelvény profilból.

Mértékegységek: Nm, lbfft. Racsnival **átfordítható négyszöggel jobbos és balos meghúzáshoz.**

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

A gyorsállításnak köszönhetően ideális javításokhoz és kisebb sorozatú munkákhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Skálaosztás, 1 osztás =	25 Nm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Méréstechnika	mechanikus
Súly	7010 g
Visszajelzés	kioldó
Sorozat	MANOSKOP® 721Nf
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kijelzés	analóg
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Nyomatéktartomány	200 - 1000 Nm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L	1504 mm
Maximális nyomaték	1000 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Kalibrálás	O1
Nyomatéktartomány	150 - 725 lbfft
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	1365 mm
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020010 1000
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000