

**HOLEX****HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E 6H, TiN, MF: 20X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132925 20X1,5
GTIN	4062406374082
Árucikk kategória	12I

**Leírás****Kivitel:**

**HOLEX Pro Tap univerzális menetfúró.** Robusztus kivitel széles anyagspektrumban.  
**Továbbfejlesztett HSSE szerszámanyag súrlódáscsökkentő TiN bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	18,5 mm
Szabvány	DIN 374
Menet Ø	20 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetméret	M20×1,5
Teljes hossz L	125 mm
Menetmélység	60 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Menetfajta	MF
Szár négyszög □	12 mm

Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Pro Tap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	24 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	25 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	10 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	24 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

