

Garant**Gépi menetfúró, Gőzölt, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135450 M16
GTIN	4045197076892
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**M2,6 méret régi DIN-profillal. **HSS-E**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	16 mm
Menetemelkedés	2 mm
Magfurat Ø	14 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	32 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M16
Bevonat	Gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

