

**Garant****CC.T 060204, Minőség: HU7315-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 060204 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	AF
Tűrés	G
Váltólapka ISO kód	CCGT 060204
Minőség	HU7315-1
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 600 m/min

Bevonat	bevonat nélkül
Sarokrídusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Fő felhasználás	N
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz