

Garant**VHM-NC gépi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 1,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	164345 1,2
GTIN	4045197328113
Árucikk kategória	10N

Leírás**Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel, DIN 8093-2, **hengeres szár** Ø-vel a **szabványos befogáshoz**, speciálisan **hidroplasztikus** vagy **nagy pontosságú befogókban**. Ezáltal **maximális körfutási pontosság** és **folyamatbiztonság** érhető el.

A GARANT-NC dörzsárak használatakor különleges befogók beszerzése nem szükséges.

Hosszú éllel és balspirállal.

Dörzsárak készre köszörülve a megadott illesztéshez.

Felhasználás:

Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsot vágásirányba vezeti el. A bevezető kúp zsákfuratokhoz is használható.

Figyelem:

A H7 tűrésekhez lásd a 164340 és 164341 cikkszámot.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	19 mm
Szártűrés	h6
Előtolás f acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/ford,
Névleges Ø D_c	1,2 mm
Szár Ø D_s	4 mm
Teljes hossz L	50 mm
Élhossz L_c	9 mm
Ø tartomány	1,19 - 1,32 mm

Vágóélek száma Z	3
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az Ø-nél	0,05 - 0,1 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 8093
belső hűtés	nem
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	35 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	30 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	13 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	S
GG(G)	alkalmas	8 m/min	K
CuZn	alkalmas	20 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

