

**Garant****Furatkés stabilizátor 3×D mini, Típus: 10L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319454 10L
GTIN	4062406308841
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

**Előny:**

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

**Alkalmazható:**

Minden szokásos furatesztergákészhez.

**Figyelem:**

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3×D kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 6×D.

Furatkés stabilizátor **7×D-vel** ill. **D<sub>2</sub> = 25 mm szár Ø-vel külön ajánlatkérésre kapható.**

**Műszaki leírás**

Vágásirány	balos
C	1 mm
Szár Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Teljes hossz L <sub>2</sub>	89 mm
Tengely eltolódás	8 mm
Rádiusz R	1,2 mm

Kinyúlási hossz $L_1$	30 mm
Befogási $\varnothing D_1$	10 mm
Szárhossz $L_s$	53 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Belső kiesztergálási mélység max.	$3 \times D$
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor