

Garant**Furatkés stabilizátor 3xD midi, Típus: 16R****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319456 16R |
| GTIN | 4062406309152 |
| Árucikk kategória | 31V |

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

Előny:

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

Alkalmazható:

Minden szokásos furatesztergakéshez.

Figyelem:

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3xD kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel 6xD.

Furatkés stabilizátor **7xD-vel** ill. **D₂ = 25 mm szár Ø-vel külön ajánlatkérésre kapható.**

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|--------|
| Kinyúlási hossz L ₁ | 48 mm |
| Szárhossz L _s | 53 mm |
| Szár Ø D ₂ | 32 mm |
| Ø D ₃ | 40 mm |
| Vágásirány | jobbos |
| Rádiusz R | 1,2 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 16 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| C | 1,5 mm |
| Tengely eltolódás | 16 mm |
| Teljes hossz L ₂ | 107 mm |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D |
| Rezgés | csillapított |
| Termék fajtája | Furatkés stabilizátor |