

**Háromélű reszelő 2K nyéllel, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	511201 300
GTIN	4009215190649
Árucikk kategória	56B

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak.

**Minden oldalon vágott; féltompa végű.**

Reszelő készre beütött nyéllel, ergonomikus 2 komponenses reszelőnyél felakasztó furattal és **praktikus színkód csíptetővel** (piros, zöld, sárga) pl. a vágatméret egyedi jelöléséhez.

**Felhasználás:**

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

**Szabvány:**

**DIN 7261 Form C**

**Figyelem:**

Reszelő nyél nélkül az 511200 sz. alatt érhető el.

**Műszaki leírás**

Szár nélküli hossz	300 mm
Szélesség	21 mm
Terméknév attribútum	2-es vágat (félsimító)
Vágat	2
Vágat típusa	félsimító
Alak	C
Alak leírása	Lapos, tompa végű
Reszelőfelület	3
reszelőnyéllel	igen

Szabvány	DIN 7261
Termék fajtája	Műhelyreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

## Tartozék

Színes csiptető készlet10 darabos Szín YELLOW	519605 YELLOW
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Színes csiptető készlet10 darabos Szín RED	519605 RED
Színes csiptető készlet10 darabos Szín GREEN	519605 GREEN