

Garant
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6: 8,9 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	122430 8,9
GTIN	4045197537720
Árucikk kategória	11E

Leírás
Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás – ennek következtében **precíz központosságú** keresztél. Kitűnő forgácselvezetés a **4 belső hűtőcsatornának köszönhetően**. Az **egyenes főélek** éllekerekítése és a különleges horonyforma **rövid forgácsokat** eredményez. **Speciális bevonat a hosszú élettartam és a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.**

Ajánlás:
Maximális furatmélység:

Forgácsolási hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges Ø levonásával.

Figyelem:

Forgácsolási hossz $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

HB alak: a **122432** számmal rendelje meg.

HE alak: a **122430 + 129100HE** számmal rendelje meg.

Forgácsolási stratégia: HPC

Szabvány: DIN 6537 K

Tűrés névleges Ø: m6

Vágóélek száma Z: 2

Semi-Standard: igen

Tűrés névleges Ø: m6

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 33,7 mm

Teljes hossz L: 89 mm

Szár Ø D_s : 10 mm

Előtolás f Inconel®-ben: 0,12 mm/ford,

Műszaki leírás

Szártűrés	h6
-----------	----

Forgácshorony hossza L_c	47 mm
Névleges $\varnothing D_c$	8,9 mm
Előtolás f Inconel®-ben	0,12 mm/ford,
Vágóélek száma Z	2
Tűrés névleges \varnothing	m6
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Teljes hossz L	89 mm
Szabvány	DIN 6537 K
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	33,7 mm
Semi-Standard	igen
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Furatmélység max.	4xD
Csúcsszög	140 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Csigafúró

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HE	129100 HE
-------------------------	-----------