

Garant**Gépi menetfúró 6G, Gőzölt, M: M20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135600 M20
GTIN	4045197077158
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Tűrés osztály: ISO 3 / 6G** = kb. 0,02 – 0,04 mm túlmérettel. **HSS-E****Felhasználás:**

Olyan munkadarabokhoz, melyeket **galvanikus védőréteggel** látnak el, vagy edzés következtében enyhén zsugorodnak.

Menetfajta: M

Szerszámananyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 3 6G

Menetemelkedés: 2,5 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szar Ø D_s: 16 mm

Szar négyszög □: 12 mm

Magfurat Ø: 17,5 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	17,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	2,5 mm
Menet Ø	20 mm
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Szar Ø D _s	16 mm

Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	12 mm
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	40 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M20
Bevonat	Gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N

Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas