

Garant**VHM dörzsár HPC átmenő furat, DLC, Névleges Ø DC: 7 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	164346 7
GTIN	4045197548566
Árucikk kategória	10N

Leírás**Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel, szár Ø szabványos befogáshoz, speciálisan **hidroplasztikus** vagy **nagypontosságú szerszámtartókba**. Így **maximális körfutási pontosság** és **folyamatbiztonság** érhető el. Különleges befogók beszerzése nem szükséges. Belső hűtőfolyadék ellátással **HPC használatra** a gyártási költségek csökkentéséhez.

Dörzsárak készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.

A **legújabb generációs DLC sp² bevonattal.**

Felhasználás:

Átmenő furatok HPC / HSC dörzsárazásához.

Vágóélek száma Z: 6

Ø tartomány: 6,71 - 7,2 mm

Élhossz L_c: 16 mm

Kinyúlási hossz L₁: 59 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Vágóélek száma Z: 6

Szár Ø D_s: 8 mm

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	7 mm
Előtolás f alu öntvényben	1,2 mm/ford,
Kinyúlási hossz L ₁	59 mm
Szártűrés	h6
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	100 mm

Élhossz L _c	16 mm
Ø tartomány	6,71 - 7,2 mm
Vágóélek száma Z	6
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	gyári szabvány
Típus	W
belső hűtés	igen, 25 bar-ral
Szár	DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia	HPC
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Dörzsszerszám nem oldható vágóélekkel