

**Garant****VHM dörzsár HPC átmenő furat, DLC, Névleges Ø DC: 4 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	164346 4
GTIN	4045197548504
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Kivitel:**

**NC-hez alkalmas kivitel**, szár Ø szabványos befogáshoz, speciálisan **hidroplasztikus** vagy **nagypontosságú szerszámtartókba**. Így **maximális körfutási pontosság** és **folyamatbiztonság** érhető el. Különleges befogók beszerzése nem szükséges. Belső hűtőfolyadék ellátással **HPC használatra** a gyártási költségek csökkentéséhez.

**Dörzsárak készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.**

A **legújabb generációs DLC sp<sup>2</sup> bevonattal**.

**Felhasználás:**

**Átmenő furatok HPC / HSC dörzsárazásához.**

Vágóélek száma Z: 4

Ø tartomány: 3,7 - 4,2 mm

Élhossz L<sub>c</sub>: 12 mm

Kinyúlási hossz L<sub>1</sub>: 34 mm

Teljes hossz L: 75 mm

Vágóélek száma Z: 4

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

**Műszaki leírás**

Szártűrés	h6
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	34 mm
Névleges Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Előtolás f alu öntvényben	0,6 mm/ford,
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	75 mm

Élhossz L <sub>c</sub>	12 mm
Ø tartomány	3,7 - 4,2 mm
Vágóélek száma Z	4
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	gyári szabvány
Típus	W
belső hűtés	igen, 25 bar-ral
Szár	DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia	HPC
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Dörzsszerszám nem oldható vágóélekkel