

Garant**Menetmetsző, UNC: 1/2-13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142520 1/2-13
GTIN	4045197084835
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Magasság	14 mm
Menet Ø	12,7 mm
Menet / coll	13
Külső Ø	38 mm
Vágásirány	jobbos
Menetfajta	UNC
Profilszög	60 fok

Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Tűrési osztály	2A
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		