

Garant**Menetmetsző, UNF: 1/2-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142620 1/2-20
GTIN	4045197084941
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Menet / coll	20
Magasság	10 mm
Menet Ø	12,7 mm
Külső Ø	38 mm
Menetméret	1/2-20 UNF
Vágásirány	jobbos
Menetfajta	UNF

Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Tűrés osztály	2A
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		