

Garant
VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 20 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	122432 20
GTIN	4045197540195
Árucikk kategória	11E

Leírás
Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás – ennek következtében **precíz központosítású** keresztél. Kitűnő forgácselvezetés a **4 belső hűtőcsatornának köszönhetően**. Az **egyenes főélek** éllekerekítése és a különleges horonyforma **rövid forgácsokat** eredményez. **Speciális bevonat a hosszú élettartam és a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.**

Ajánlás:
Maximális furatmélység:

Forgácsolóhorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges Ø levonásával.

Figyelem:

Forgácsolóhorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forgácsolási stratégia: HPC

Szabvány: DIN 6537 K

Tűrés névleges Ø: m6

Vágóélek száma Z: 2

Semi-Standard: igen

Tűrés névleges Ø: m6

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 49 mm

Teljes hossz L: 131 mm

Szár Ø D_s : 20 mm

Előtolás f Inconel®-ben: 0,2 mm/ford,

Műszaki leírás

Szártűrés	h6
Névleges Ø D_c	20 mm
Előtolás f Inconel®-ben	0,2 mm/ford,

Forgácshorony hossza L_c	79 mm
Vágóélek száma Z	2
Tűrés névleges \emptyset	m6
Szár $\emptyset D_s$	20 mm
Teljes hossz L	131 mm
Szabvány	DIN 6537 K
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	49 mm
Semi-Standard	igen
Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	VHM
Furatmélység max.	4xD
Csúcscső	140 fok
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Csigafúró