

**Garant****Keményfém gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131140 M3
GTIN	4045197068750
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**Használható **emulzióval** (min. 8 %). **Tömör keményfém kivitel.****Előny:****Különösen stabil, optimális önmegevezetés.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HM

Szabvány: DIN 371

Túrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,5 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,5 mm
Magfurat Ø	2,5 mm
Menet Ø	3 mm
Forgácshornok száma	3
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm

Teljes hossz L	56 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HM
Menetmélység	9 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M3
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h6
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	35 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	28 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	30 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	24 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	10 m/min	N

Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Száraz	alkalmas