

Garant**Gépi menetfúró, gőzölt, M: M2,6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131100 M2,6
GTIN	4045197068439
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Erős terelőél.**

Készremunkáló szakasz kenőhoronyokkal, de forgácshornyok nélkül. **Különösen stabil, optimális önmegevezetés**, és a visszafutásnál **nincs forgácsleválasztás**. M2,3 és M2,6 méretek régi DIN profillal.

Párbeszédablak szöveg:

Kenőhorony

Vezetőmenet

Elővágás

Terelőél

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,45 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 2,1 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,45 mm
Magfurat Ø	2,1 mm
Vágóélek száma Z	2
Menet Ø	2,6 mm

Forgácshornyok száma	2
Szabvány	DIN 371
Szár $\varnothing D_s$	2,8 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szár négyszög \square	2,1 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	7,8 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2,6
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N

Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas