

Garant**Kúpsüllyesztő HSS 120°, bevonat nélkül, Külső Ø DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150020 16
GTIN	4045197301291
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

A forgácstereket telibe köszörülték. < 900 N/mm² acélokhoz is alkalmas.
A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.

Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,14 mm/ford,
Szártűrés	h9
Külső Ø	16 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	3,2 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	57 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	120 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		