

**Garant****Kúpsüllyesztő HSS 120°, bevonat nélkül, Külső Ø DC: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150020 25
GTIN	4045197364685
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

A forgácstereket telibe köszörülték. < 900 N/mm<sup>2</sup> acélokhoz is alkalmas.  
A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.

**Műszaki leírás**

Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ford,
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	3,8 mm
Külső Ø	25 mm
Szártűrés	h9
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	63 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	120 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		