

**Garant****VHM menetfúró kihajtósár, hengeres szár hatszöggel, TiAlN, Menetfúróhoz: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	149830 M4
GTIN	4045197326911
Árucikk kategória	11L

**Leírás****Kivitel:**

**Stabil hengeres szár hatszöggel**, fúrótokmányban való befogáshoz, és önközpontosító él.

**Felhasználás:**

**Beletört menetfúrók kifűrásához. Stabil befogás** szükséges, a furatnak száraznak és vágóolajtól mentesnek kell lennie.

**Figyelem:**

$v_c < 67$  HRC anyaghoz 10 – 28 m/perc.

Viseljen védőszemüveget.

Szabvány: Gyári szabvány

Forgácshorony hossza  $L_c$ : 14 mm

Teljes hossz L: 46 mm

Szár  $\varnothing D_s$ : 4 mm

**Műszaki leírás**

Menetfúróhoz	M4
Szártűrés	h6
Szár $\varnothing D_s$	4 mm
Teljes hossz L	46 mm
Forgácshorony hossza $L_c$	14 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Menetfúró kifúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas	10-28 m/min	H
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		