

Garant**Kúpsüllyesztő VHM 100°, bevonat nélkül, Külső Ø DC: 12,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150025 12,4
GTIN	4045197543042
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Könnyű és rezgésmentes süllyesztés és sorjázás.

Nagyon **stabil szerkezet VHM fejjel**, maximális igénybevételhez. Kifejezetten **nehezen forgácsolható anyagokhoz**.

Műszaki leírás

Szártűrés	h9
Előtolás f Inconel®-ben	0,05 mm/ford,
Külső Ø	12,4 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	4 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	55 mm
Vágóélek száma Z	5
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	100 fok
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Hengeres szár, h9-tel

belső hűtés	nem
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	S
Inconel	alkalmas	5 m/min	S
GFK	alkalmas	5 m/min	N
CFK	alkalmas	5 m/min	N
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		