

Garant**Precíziós kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 6,3mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 150150 6,3 |
| GTIN | 4045197085443 |
| Árucikk kategória | 11M |

Leírás**Kivitel:**

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez | 1,5 mm |
| Szártűrés | h9 |
| Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M3 |
| Külső Ø | 6,3 mm |
| Előtolás f acélban < 500 N/mm ² | 0,09 mm/ford, |
| Szár Ø D _s | 5 mm |
| Teljes hossz L | 45 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | DIN 335 C |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 70 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 33 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 27 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 27 m/min | P |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |