

**Garant****Gépi menetfúró Form B DIN 371, bevonat nélkül, M: M2,3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131150 M2,3
GTIN	4045197068927
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.**M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal. **ISO 2 6H****HSS-E****Műszaki leírás**

Menet Ø	2,3 mm
Magfurat Ø	1,9 mm
Menetemelkedés	0,4 mm
Forgácshornok száma	2
Vágóélek száma Z	2
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Teljes hossz L	45 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszám anyag	HSS E
Menetmélység	6,9 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2,3

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		